


KMK Markeringen

KMK markeerlabels zijn kabelbinders met labelzone voor het bundelen en markeren van kabels en buizen



Halogeenvrij

Voordelen

Labelhouder is voorzien van stofkap

Toepassing

Markering en bundeling van diverse geleiders en kabels voor binnengebruik
Voor bundeldiameter van 10 tot 31 mm

Bijzonderheden

Opschriften: handmatig, laser- en inkjetprinter

Normreferentie en keurmerken

Veegvast: DIN 30646:1993-11, DIN VDE 0611-1:1977-11

Inclusief

Labels: 10 markeerkaarten met 150 (61742922) of 50 labels (61742926)
Gelieve de labels apart te bestellen

Productopbouw

Riembreedte KMK1: 5 mm
Bundelbereik KMK1: 10-25 mm
Breedte van de KMK3-binder: 10 mm
Bundelingsdikte van KMK3: 16-31 mm
Bevestigingslussen KMK2/KMK4: 5 mm

Technische data

Classificatie ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Classificatie ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal

Materiaal:

Labelhouder: PE, halogeenvrij

Laatste update (16.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

KMK Markeringen

Labels: karton, DIN A4 geperforeerd, siliconenvrij en halogeenvrij

Temperatuurbereik:

-40°C tot +80°C

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.

Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.

KMK Markeringen

Artikelnummer	Artikelbenaming	Breedte x hoogte (mm)	Uitrusting per stuk	Inhoud (VE)
61742820	KMK 1 etikettendrager	29 x 8	met binder	100
61742822	KMK 2 etikettendrager	29 x 8	zonder binder	100
61742824	KMK 3 etikettendrager	40 x 17	met binder	50
61742826	KMK 4 etikettendrager	40 x 17	zonder binder	50
61742922	ES/LP-BW-GB etiketten	29 x 8	-	10
61742926	ES/KMK 3 GB etiketten	40 x 17	-	10

Laatste update (16.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappnelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16