

M1011 Handlettertang

M1011 is een robuust handpreegtoestel voor het ter plaatse pregen van roestvast staal en aluminium.



UV-bestendig



Robuust



Hittebestendig



Oil & Gas



Bestand tegen lage temperaturen

Voordelen

Geïntegreerde stansinrichting maakt perforatie mogelijk ten behoeve van kabelbinders of schroeven

Temperatuurbestendig

Weerbestendig

Bestand tegen zout water

Toepassing

Robuust handstempeltoestel voor aluminium- en roestvrijstalen banden

Kabel- en componentmarkeringen

Snelle, eenvoudige en permanente on-site markering

Voor buitengebruik

Opmerking

Cijfer 1 is op het preegwiel niet aanwezig - Hier kan de letter "I" worden gebruikt

M1011: Preegdruk machine, preegwiel, reliëfdruktape van aluminium zonder plaklaag, reliëfdruktape van staal zonder plaklaag, draag- en beschermkoffer

Technische data

Laatste update (03.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://lappbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

M1011 Handlettertang

Classificatie ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000610 ETIM 5.0 Class-Description: Labelmaker
Classificatie ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000610 ETIM 6.0 Class-Description: Labelmaker
Opmerking:	Diameter ponsgat: 2 mm Beschikbare tekens: A-Z, 2-9, -, .
Algemeen:	Letterhoogte: 4,7 (mm)
Materiaal:	RVS: 14.301 (EN Standaard), SAE Graad 304 Dikte van de tapes: 0,12 mm

Opmerking

De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
De garantieperiode van 1 jaar wordt, bij registratie op de DYMO@homepage, met een jaar verlengd.

M1011 Handletertang

Artikelnummer	Artikelbenaming	Letterhoogte (mm)	Breedte W (mm)	Lengte in m	VE
61742670	M1011 preegdrukmaschine	4,7	-	-	1
61742710	Aluminium-reliëfdruktape zonder plaklaag	-	12	4,8	1
61742720	Aluminium-reliëfdruktape met plaklaag	-	12	3,65	1
61742700	Roestvast staal reliëfdruktape	-	12	6,4	1

Laatste update (03.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Product Management <http://appbenelux.lappgroup.com>

De huidige technische gegevens vindt u in de bijbehorende data sheet.
PN 0456 / 02_03.16